

| s. | Ident Nr. | Beschreibung  | Einheit | EUR |
|----|-----------|---|---------|-----|
|    |           | in Version V4 und V6  |         |     |
|    | C-H4156G  | <b>Automatische Arbeitsraumtür</b><br>Die Tür wird via M-Funktion gesteuert<br>oder über zusätzliche Bedientaster<br>auf dem Steuerungspanel  | 1 st    |     |
|    | C-A0095   | <b>Dokumentation nach</b><br>"Lieferliste Technische Dokumentation"<br>- im Maschinenpreis enthalten -  | 1 st    |     |
|    | C-A0335F  | <b>Technologie Zyklus</b><br>Alternierende Drehzahl (Drehen)<br>Technologiezyklus Alternierende Drehzah<br>für vibrationsempfindliche Anwendungen   | 1 st    |     |
|    | C-A0410F  | <b>Werkzeugüberwachungssystem</b><br>Easy Tool Monitor 1.0,<br>Überwachung pro Bearbeitungsschnitt<br>auf eine Überwachungsgrenze.<br>Einfache Lernfunktion zur Ermittlung<br>der Überwachungsgrenze eines Werkzeugs<br>über den Bearbeitungsschnitt<br>manuelles Ändern / Korrigieren. | 1 st    |     |
|    | C-G3076F  | <b>Software option DXF Import</b><br>Konvertierung von DXF-<br>Dateien in NC-Programme<br>SIEMENS Steuerung   | 1 st    |     |
|    | C-D1      | <b>Dokumentation-1 Deutsch</b>  | 1 st    |     |
|    | C-GB-D    | <b>Bildschirmtext Deutsch</b>   | 1 st    |     |
|    | D-NT401   | <b>DMG MORI Netservice - client</b><br>Qualifizierter Support durch<br>Internet-gestützte Ferndiagnose<br>Wird auf einem externen PC installiert!   | 1 st    |     |
|    | KEH-SONS  | <b>Verlängerungsset Kabel und Schläuche für</b><br>KMA 8/20 bar auf ca. 5 m. Länge  | 1 st    |     |